



品番：EA991CA-21

品名：500ml グリースポンプ(フレキ兼用ノズル付)



販売価格	8,430円(税抜) / 9,273円(税込)		
カタログ価格	8,430円(税抜) / 9,273円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:43現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0645ページ		



仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	330
吐出量(cm3/ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	273.5mm	ピストン軸径	8mm
最大吐出圧力	40MPa	ノズル仕様	ストレート
ノズル材質	スチール		
NLGI-1~2			
フレキシブル兼用ノズル付			
ノズルはカプラー付			
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能			
プッシュロッドの安全なハンドル			
カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

