

品番 : EA991CC-1B

品名 : 500ml グリースポンプ(黒)



販売価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
カタログ価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/04 06:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



カタログ訂正

24/10/31 ピストン軸径 (誤)9mm (正)10mm (No.56 1160)

仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(cm ³ /ストローク)	1.2	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	290mm	最大吐出圧力	60MPa
ピストン軸径	10mm	色	黒
サイズ	395×140×66mm	重量	1.31kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		

NLGI-1~3

加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。

エアー抜きも簡単にできます。

圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

EA991C-7,-8,-9,-10(カートリッジグリース)が使用できます。

ホースホルダー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.