

品番 : EA991CC-2

品名 : 500ml グリースポンプ



販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/21 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



カタログ訂正

26/04/08 ●吐出量(cm3/ストローク) 誤:1.2 正:0.1~1.95 (No.57 1157)

仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズルねじサイズ	M10×P1.0	吐出量(cm3/ストローク)	0.1~1.95
最大吐出圧力	40MPa	筒長	290mm
ピストン軸径	10mm	サイズ	395×140×66mm
重量	1.35kg	適用グリース	400gカートリッジグリース (EA991C-7~10)、 手詰めグリース
NLGI-1~3			
300mmフレキシブルホース付			
エアリリースバルブ付			
エア抜きも簡単にできます。			
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。			
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.