品番: EA991CC-2

品名:500ml グリースポンプ



販売価格	<b>13,300円</b> (税抜)/ 14,630円(税込)				
カタログ価 格	13,300円(税抜)/14,630円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/19 19:13現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				







**カタログ訂正** 24/11/05 ピストン軸径 (誤)9mm (正)10mm (No.55,56 1160)

## 仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズルねじサイズ	M10×P1.0	吐出量(cm3/ストロー ク)	1.2
最大吐出圧力	60MPa	筒長	290mm
ピストン軸径	10mm	サイズ	395×140×66mm
重量	1.35kg	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース

NLGI-1~3

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

300mmフレキシブルホース付

エアーリリースバルブ付

エア一抜きも簡単にできます。

加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。

圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.