

品番：EA991CC-3

品名：500ml グリースポンプ(緑)



販売価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
カタログ価格	6,890円(税抜) / 7,579円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



カタログ訂正 26/04/09 吐出量(cm3/ストローク)の訂正。誤:1.2、正:0.1~1.95(No.57 9025)

仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
吐出量(cm3/ストローク)	0.1~1.95	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	290mm	最大吐出圧力	40MPa
ピストン軸径	9mm	カラー	グリーン
サイズ	395×140×66mm	重量	1.28kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		

NLGI1~3

EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。

加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。

エア抜きも簡単にできます。

圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。

代替品



品番 EA991CC-3A
コメント 変更点:ハンドル形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.