品番: EA991CD-111

品名:500ml グリースガン(フレキシブルホース付)



販売価格	6,200円(税抜)/6,820円(税込)				
カタログ価 格	6,200円(税抜)/6,820円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>25</b> (2025/12/19 19:16現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				



















## 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	300
最大吐出量	0.9g/ストローク(大容量モード時)	ノズルねじサイズ	M10×1
最大吐出圧力	41.3MPa(高圧力モード時)	筒長	283mm
適用グリース	カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース		

NLGI-1~2

極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン

1.2mm厚バレル

高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。

グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。

高圧力モードと大容量モードの切替ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.