

品番 : EA991CD-311

品名 : M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,140円(税抜) / 2,354円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 82 (2026/02/04 10:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0645ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| 仕様 | 360°回転スイベル付 | ノズルねじサイズ | M10×1 |
| ノズル径 | 17mm | 使用圧力 | 20.7MPaまで |
| 360°回転するので、好きな角度に調節できます。 | | | |
| 45°の位置でロックできます。 | | | |
| ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。 | | | |
| スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。 | | | |
| 亜鉛メッキ仕上げ | | | |
| 手動式グリースガン専用 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.