

品番 : EA991CD-311

品名 : M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)



販売価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
カタログ価格	2,140円(税抜) / 2,354円(税込)		
在庫数	最新在庫: 79 (2026/05/06 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



#### 仕様

仕様	360°回転スイベル付	ノズルねじサイズ	M10×1
ノズル径	17mm	使用圧力	20.7MPaまで
360°回転するので、好きな角度に調節できます。			
45°の位置でロックできます。			
ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。			
スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。			
亜鉛メッキ仕上げ			
手動式グリースガン専用			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.