

品番 : EA991CD-321

品名 : M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(カプラー付)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 192 (2025/05/01 06:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0656ページ		



仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	300
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa
破断圧力	80MPa	材質	カプラー: スチール(垂鉛メッキ仕上げ)
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。			
手動式グリースガン専用			
カプラー付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.