品番: EA991CD-327

品名: M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(ガード付)



販売価格	1,170円 (税抜)/ 1,287円(税込)				
カタログ価 格	1,170円(税抜)/1,287円(税込)				
在庫数	最新在庫: 166 (2025/12/19 13:30現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0656ページ				





仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	450
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa
破断圧力	80MPa		

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。

手動式グリースガン専用

スプリングガード付(カプラー無)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.