品番: EA991CD-331

品名: M10/300mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)



販売価格	1,330円 (税抜)/ 1,463円(税込)				
カタログ価 格	1,330円(税抜)/1,463円(税込)				
在庫数	最新在庫: 226 (2025/12/20 02:35現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0656ページ				



仕様

ノズル	フレキシブル	全長(mm)	300		
ノズルねじサイズ	M10×1	使用圧力	24.1MPa		
破断圧力	80MPa				
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。					
手動式グリースガン専用					
スイベル付(カプラー無)					

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.