

品番 : EA991CD-332

品名 : M10/450mm グリースポンプ用フレキホース(スイベル付)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 224 (2026/05/06 16:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0644ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|---------|
| ノズル | フレキシブル | 全長(mm) | 450 |
| ノズルねじサイズ | M10×1 | 使用圧力 | 24.1MPa |
| 破断圧力 | 80MPa | | |
| フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。 | | | |
| 手動式グリースガン専用 | | | |
| スイベル付(カプラー無) | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.