


品番 : EA991CD-41

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)



販売価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
カタログ価格	5,080円(税抜) / 5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 07:41現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0644ページ		



## 仕様

容量(ml)	500	ノズル長(mm)	150
吐出量(g/ストローク)	1.0	ノズルねじサイズ	M10×P1.0
筒長	285mm	吐出圧力	69MPa
適用グリース	カートリッジグリース(400ml) 手詰めグリース		

300mmフレキシブルホース付

NLGI-1~2

巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。

ハンドルの動きが制限される狭い場所でのグリス塗布に便利です。

充填ニップル、エアーリリースバルブ付

1.2mm厚バレル

高精度なCNC加工を施しています。

アルミダイキャスト製ヘッド

フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリス注入に適しています。

カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.