

品番 : EA991CE-11

品名 : 400ml グリースポンプ<sup>°</sup>



販売価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
カタログ価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/04 06:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



#### 仕様

容量	400ml	ノズル長	300mm
ノズルねじサイズ	M10×1.0	吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	2.15
最大吐出圧力	40MPa	筒長	330mm
ピストン軸径	9mm	サイズ	330×140×66mm
重量	0.92kg	適用グリース	カートリッジグリース

NLGI-1～2

EA991C-7～-10(カートリッジグリース)が使用できます。

フォロープレート10枚付

★グリース詰めにスプリング機構が必要なく、フォロープレートを使うことでグリース吸入がスムーズに行えます。

#### 代替品

	品番 EA991CE-21 コメント ワンハンドタイプ(ピストル型)
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.