

品番：EA991CE-11

品名：400ml グリースポンプ



販売価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
カタログ価格	8,490円(税抜) / 9,339円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/06 15:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



仕様

容量	400ml	ノズル長	300mm
ノズルねじサイズ	M10×1.0	吐出量(cm ³ /ストローク)	最大2.15
最大吐出圧力	40MPa	筒長	330mm
ピストン軸径	9mm	サイズ	330×140×66mm
重量	1.02kg	適用グリース	カートリッジグリース
NLGI-1～2			
EA991C-7～-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
フォロープレート10枚付			
★グリース詰めにスプリング機構が必要なく、フォロープレートを使うことでグリース吸入がスムーズに行えます。			

代替品

	品番 EA991CE-21 コメント ワンハンドタイプ(ピストル型)
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.