

品番 : EA991CG-10

品名 : グリースチャージガンセット(エア-式)



販売価格	124,400円(税抜) / 136,840円(税込)		
カタログ価格	124,400円(税抜) / 136,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/01/16 06:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0648ページ1003ページ		



仕様

サイズ	φ350×880(H)mm	重量	10.4kg
吸入口	G1/4" (メス)	エアー使用圧力	0.2~1MPa
エアー消費量	400L/min	最大吐出圧力	40MPa
最大吐出量	1100g/min		

エア-式

スチール製

20L(16kg)缶に直接セットできます。

フォローワープレートは一般的な20Lのペール缶にも装着できます。

グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。

ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8")

本体:NLGI1~2、グリースガン:NLGI0~3

プラグ付

グリースガンとホースを取り付ける為には付属のスイベルジョイント(G1/8"×G1/4")が必要になります。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.