

品番：EA991CG-61

品名：1/2" BSP 手動ガンノズル(流量計付)



販売価格	58,300円(税抜) / 64,130円(税込)		
カタログ価格	58,300円(税抜) / 64,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 02:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



#### 仕様

電源	LR1 1.5V(付属)	適用	モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)
接続ねじ径	G1/2" BSP	材質	アルミダイカスト
使用温度	-10~50℃	重量	1.92kg
内径	12mm	電池寿命	1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)
流量	0~30L/min	粘度	8~5000mPa·s
測定精度	±0.5%	繰り返し精度	±0.3%
呼び圧力	7MPa	作動圧力	最小0.03MPa
分解能	0.002L	全長	約600mm
ノズルサイズ	φ20×280mm 先端外径:10mm	計測値	0.0~999999

読みやすい大きな5桁表示

表示をリセット可能

ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。

校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.