

品番：EA991CH-1

品名：Rc3/4 手動ガンノズル



販売価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜) / 23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/26 05:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



仕様

メーカー	アクアシステム	型番	GN-AL20
ノズルサイズ	φ22.3×93.5mm	適用	オイル・灯油・軽油・ガソリン
接続ねじ径	Rc3/4"	材質	ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:アルミ、 パッキン:NBR・FKM
最大使用圧力	0.15Mpa	重量	700g
推奨ホース	20A	継手	スイベル

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。

手元で楽々、簡単操作

自重落下でも使用可能
※使用圧力にご注意ください。

握れば吐出、離せば止まる

レバー引っ掛け付

自重落下で小分けしたい時に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

