

品番：EA991CH-102

品名：デジタル液体流量計(アドブルー・水用)



販売価格	56,300円(税抜)／ 61,930円(税込)		
カタログ価格	56,300円(税抜)／61,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 20:06現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0641ページ		



仕様

メーカー	アクアシステム	型番	TB-K24-Ad
電源	単4電池×2本(付属)	流量範囲	6～120L/分
精度	±1.0%	接続サイズ	G1”オス(G1”メスソケット付)
材質	ポリプロピレン、ステンレス	適用	アドブルー、水
計量方式	タービン(液晶デジタル表示)	最大使用圧力	2Mpa
重量	400g	最大目盛表示(L)	清算:5桁(0.01～99999) トータル清算:6桁(0.1～999999)
測定単位はリットルです。			
液体の管理に最適な吐出量を計るデジタル式流量計です。			
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。			
小型なので、ガンノズルと組み合わせやすい流量計です。アドブルーの液体管理が可能です。 ※防水ではありません。メーターを液の中へ入れないでください。			
ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。			
小型なので、ガンノズルと組み合わせやすい			
デジタル表示画面(単4電池2個使用)			
キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%			

デジタル表示画面（単4電池2個使用）

ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能
※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.