

品番 : EA991CH-12

品名 : $\phi 25\text{mm}$ 手動ガンノズル(アドブルー用)



販売価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 08:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0642ページ		



アドブルー対応

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	GN-PPS25-Ad
ノズルサイズ	$\phi 18 \times 90\text{mm}$	適用	アドブルー
接続口径	$\phi 25$ (外すとG1オス)	材質	ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:ポリプロピレン
最大使用圧力	0.3Mpa	重量	500g
推奨ホース	内径 $\phi 25$	継手	ホースニップル(キャップ・チェーン付)

アドブルー対応

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。

手元で楽々、簡単操作

自重落下でも使用可能

※使用圧力にご注意ください。

握れば吐出、離せば止まる

接続口径は $\phi 25$ のタケノコを外すとG1のオスになります。

自重落下で小分けしたい時に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.