

品番：EA991CH-16

品名：φ19mm 手動ガンノズル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,480円(税抜)／10,428円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 9,480円(税抜)／10,428円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/16 22:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0642ページ                      |      |   |



アドブルー対応

仕様

|                                                 |                         |           |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| メーカー                                            | アクアシステム                 | 型番        | GN1-POM20      |
| 適用                                              | 灯油、軽油、アドブルー、水、水溶性液体(中性) | ノズルサイズ    | φ18×70mm       |
| 接続口径                                            | φ20mm                   | 推奨ホース(内径) | φ19mm          |
| 材質                                              | ポリアセタール樹脂               | 用途        | 適用する液体の移送や小分けに |
| アドブルー対応                                         |                         |           |                |
| 軽量でコンパクトなアドブルーの移送に適した手動ガンノズル                    |                         |           |                |
| シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。                      |                         |           |                |
| ロック&ストッパー付き(吐出した状態のまま固定でき、使用しない際にはノズルのロックとして機能) |                         |           |                |
| 細かな異物混入を防ぐSUSフィルター(100メッシュ)内蔵                   |                         |           |                |
| 液が垂れにくくアドブルーの液晶化を防ぐキャップ付き                       |                         |           |                |
| 給水タンクに干渉しにくい外形                                  |                         |           |                |

