

品番：EA991CH-17

品名：φ25mm 手動ガンノズル



販売価格	9,480円(税抜)／10,428円(税込)		
カタログ価格	9,480円(税抜)／10,428円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0642ページ		



アドブルー対応

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	GN1-POM25
適用	灯油、軽油、アドブルー、水、水溶性液体(中性)	ノズルサイズ	φ18×70mm
接続口径	φ25mm	推奨ホース(内径)	φ25mm
材質	ポリアセタール樹脂	用途	適用する液体の移送や小分けに
アドブルー対応			
軽量でコンパクトなアドブルーの移送に適した手動ガンノズル			
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。			
ロック&ストッパー付き(吐出した状態のまま固定でき、使用しない際にはノズルのロックとして機能)			
細かな異物混入を防ぐSUSフィルター(100メッシュ)内蔵			
液が垂れにくくアドブルーの液晶化を防ぐキャップ付き			
給水タンクに干渉しにくい外形			

