

品番：EA991CH-62

品名：φ25mm 計量ガンノズル(アドブルー・水用)



販売価格	81,600円(税抜) / 89,760円(税込)		
カタログ価格	81,600円(税抜) / 89,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/04 02:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



アドブルー対応

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	GN-PPS25-AdK24
ノズルサイズ	φ19×90mm	適用	アドブルー、水
接続口径	φ25mm	材質	ノズル:ステンレス(SUS304)、 本体:ポリプロピレン、 パッキン:NBR/FKM
最大使用圧力	0.3Mpa	重量	1kg
継手	ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)	流量範囲(L/min)	6~120

アドブルー対応

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。

接続口径はφ25のタケノコを外すとG1のオスになります。

手元で楽々、簡単操作

握れば吐出、離せば止まる

自然落下、サイフォンの利用では使用不可

液体の管理でコスト削減

流量計付

※自重落下ではご使用いただけません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.