


品番 : EA991CJ

品名 : 500ml グリースポンプ[°]



販売価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
カタログ価格	9,190円(税抜) / 10,109円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/02/04 06:16現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0645ページ		



カタログ訂正

24/10/31 ノズル長:(誤)175mm (正)150mm、フレキシブルホース長:(誤)320mm (正)300mm (No.55,56 1160)

仕様

容量	500ml	ノズル長	150mm
ノズル取付ネジサイズ	G1/8"	吐出量(cm ³ /ストローク)	1.6
最大吐出圧力	40MPa	筒長	310mm
本体チューブ壁厚	1.0mm	ピストン軸径	9mm
サイズ	390×120×66mm	重量	1.25kg
適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース		

NLGI-1~2

EA991C-7~10(カートリッジグリース)が使用できます。

フィリングニップルあり

300mmフレキシブルホース付

ハンドルのストロークにより、適量のグリースが吐出できるため、ロスがありません。

エア抜きも簡単にできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.