品番: EA991CL

品名: 600ml グリースポンプ



| 販売価格 | 28,400円(税抜)/31,240円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 28,400円(税抜)/31,240円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/05 02:47現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 0654ページ | | | | |







仕様

| 容量 | 600ml | ノズル長 | 152mm | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--|--|--|
| 筒サイズ | φ 58×488mm | 適用グリース | 蛇腹グリース 手詰めグリース | | | |
| ハンドルの切替で高圧・低圧2通りの注油ができます。 | | | | | | |
| ヘッド部は耐久性のある鋳鉄製 | | | | | | |
| NLGI-1~2 | | | | | | |
| 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用 | | | | | | |
| 吐出圧力 | 低圧:41.4MPa、高圧:48.3MPa | 吐出量 | 低圧:1.6g(1ストローク)、高圧:0.8g (1ストローク) | | | |

代替品



品番 EA991CK

コメント 仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.