

品番：EA991CL

品名：600ml グリースポンプ




| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 28,400円(税抜) / 31,240円(税込) | | |
| カタログ価格 | 28,400円(税抜) / 31,240円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 12:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------|
| 容量 | 600ml | ノズル長 | 152mm |
| 筒サイズ | φ58×488mm | 適用グリース | 蛇腹グリース 手詰めグリース |
| ハンドルの切替で高圧・低圧2通りの注油ができます。 | | | |
| ヘッド部は耐久性のある鋳鉄製 | | | |
| NLGI-1~2 | | | |
| 400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用 | | | |
| 吐出圧力 | 低圧:41.4MPa、高圧:48.3MPa | 吐出量 | 低圧:1.6g(1ストローク)、高圧:0.8g(1ストローク) |

代替品

| | | |
|--|------|----------|
|  | 品番 | EA991CK |
| | コメント | 仕様ご確認下さい |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.