

品番：EA991CL

品名：600ml グリースポンプ




販売価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
カタログ価格	28,400円(税抜) / 31,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

容量	600ml	ノズル長	152mm
筒サイズ	φ58×488mm	適用グリース	蛇腹グリース 手詰めグリース
ハンドルの切替で高圧・低圧2通りの注油ができます。			
ヘッド部は耐久性のある鋳鉄製			
NLGI-1~2			
400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用			
吐出圧力	低圧:41.4MPa、高圧:48.3MPa	吐出量	低圧:1.6g(1ストローク)、高圧:0.8g(1ストローク)

代替品

	品番	EA991CK
	コメント	仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.