

品番：EA991CR-47

品名：φ40mm 単体ポンプ



販売価格	37,600円(税抜)／41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜)／41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/23 05:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	工進	型番	MF-40S
口径(mm)吸込×吐出	40×40	所要動力	1.5kW
軸径(φmm)	20	全揚程	29m
吐出量	215L/分	サイズ(mm)	232×141.5×170(H)
重量(kg)	6.0	回転数	500～2300rpm
最大吸入揚程	5m前後	接続ねじ	管用平行ねじ
回転方向	駆動軸側から見て反時計回り	材質	砲金
使用液	海水、清水 ※用途以外の目的に使用しないでください。	液温	5～60℃
駆動方式	ベルト駆動	付属品	平行キー、取扱説明書
使用不可液体例	灯油・軽油・ガソリンなどの軽質油、有機溶剤、強酸、強アルカリなど腐食性の液体		
田畑の灌水や、畜産の尿処理などに			
錆・汚れに強いオール砲金製			
呼び水が不要で、瞬時に自吸します。			

動力は汎用モーターをご使用ください。
ベーンポンプタイプ
ポンプ部が取り外し可能で、配管の向き自在
インペラの取り外し、取り付けが簡単です。
インペラの向きを変えるだけで、左右いずれの回転もできます。（但し、吐出、吸入の向きは逆になります。）
ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。
船舶用エンジンの冷却水ポンプに。
イカの流し用に。
甲板・船倉の清掃に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.