

品番：EA991CS-11

品名：19mm 手動ガンノズル(SUSノズル/アドブルー対応)



販売価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
カタログ価格	14,000円(税抜) / 15,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/14 02:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0632ページ		



アドブルー対応

仕様

材質	入口管材質: ステンレス鋼(SS304) 本体材質: ポリプロピレン(PP)	流量	最大15GPM(60L/分)
出口チューブのサイズ	3/4インチ(19mm)	適用	アドブルー(尿素水)、ギアオイル
ノズル長	85mm		
DEF/尿素/AdBlueRを含むすべての燃料で使用する手動ノズル			
トリガーロック付			
25mmタケノコ型プラグ付			
アドブルー対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.