

品番 : EA991CS-11

品名 : 19mm 手動ガソノズル(SUSノズル/アドブルー対応)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 14,000円(税抜)／15,400円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 14,000円(税抜)／15,400円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/01/12 02:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0632ページ                      |      |   |



カタログ訂正

25/02/18 (誤) 19mmタケノコ型プラグ付(正) 25mmタケノコ型プラグ付(No.56 1213)

アドブルー対応

#### 仕様

|                                   |   |    |                |
|-----------------------------------|---|----|----------------|
| 材質                                | 入口管材質:ステンレス鋼(SS304)<br>本体材質:ポリプロピレン(PP) | 流量 | 最大15GPM(60L/分) |
| 出口チューブのサイズ                        | 3/4インチ(19mm)                            |    |                |
| DEF/尿素/AdBlueRを含むすべての燃料で使用する手動ノズル |   |    |                |
| トリガーロック付                          |   |    |                |
| 適用                                | アドブルー(尿素水)、ギアオイル                        |    |                |
| 25mmタケノコ型プラグ付                     |   |    |                |
| ノズル長                              | 85mm                                    |    |                |
| アドブルー対応                           |   |    |                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.