

品番：EA991CT-100A

品名：自動給油器用圧カブスター



販売価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 04:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0643ページ		



JIS 呼び	NLGI No.	JIS 呼び	NLGI No.
00号	000	3号	3
00号	00	4号	4
0号	0	5号	5
1号	1	6号	6
2号	2		



### 仕様

メーカー	シマテック (simatec)	型番	ST230.1010
商品名	シマルーベ (simalube)	電源	6V 2.3Ah(付属)
表示	LED 10秒毎点滅 正常: 緑、異常: 赤、Bluetooth通信中: 青	最大吐出圧	10bar(約10kg/cm <sup>2</sup> )
吐出期間設定	1~12か月	吐出量	1ストロークあたり0.5ml
使用温度範囲	-10~55℃	対応潤滑油	~NLGI No.2のグリスもしくはオイル
取付方向	どんな方向にも可能	インパルス重量	260g
防塵・防水規格	IP68		

60ml、125ml、250ml用

吐出圧力を0.98MPaまで上げることができます。

離れた場所への設置等で高い圧力が必要な場合に最適です。

Bluetooth(R)チップ埋め込みの為、作動状況やグリス残量をスマートフォンで確認できます。

より速く、より簡単に、より安全に検査を行うことでコストを削減。

継続的な潤滑により部品の摩耗が少なくなります。時間モードでは温度に依存しません。


メンテナンスや監視のために生産を中断する必要がないため、生産システムの可用性が向上します。

コンパクトサイズで、どんな位置でも設置可能

最大4メートルのチューブを使用して、高温または危険区域の外部に設置できます。

あらゆる姿勢、水中でも完璧に機能します。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA991CT-100AA</p> <p><b>コメント</b> 変更点:外観(仕様の変更なし)</p>
---	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.