

品番：EA991CT-1AA

品名：60ml グリース自動給油器(リチウム系)



販売価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
カタログ価格	7,600円(税抜) / 8,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/29 00:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0642ページ		



吐出調整はメンテナンスリバーで簡単に調整可能。

自動給油器共通仕様

- ※どの方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
- 吐出期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
- ※本体使用温度範囲：-20～55℃
- ※吐出調整：1ヶ月
- ※重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
- ※材質：本体樹脂造

(容量は別表参照)

グリースの供給は手作業から自動化へ

今までグリースをポンプ吸引してのグリース供給から、自動給油器へシフトチェンジ！
作業の効率化が期待できます！
ニップルを別売給油器を接続

吐出調整方法

吐出調整はメンテナンスリバーで行います。



仕様

メーカー	シマテック (simatec)	型番	SL01-60
商品名	シマルーベ (simalube)	容量	60ml
サイズ	φ52×66mm	接続ねじ	G1/4"
吐出期間設定	1～12ヶ月	使用温度範囲(容器)	-20～55℃
防塵・防水規格	IP68	グリース種類	汎用
使用温度範囲	-30～120℃	材質	PET材
重量	115g	取付方向	360°制限なし
基油	鋳物油	せっけん基	Li/Ca(リチウム/カルシウム)
稼働方式	乾電池式H2ガス圧力	作動圧力	最大5bar

防爆構造

どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。

給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。

重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。

空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。

コンパクトなサイズで省スペース。

狭くて届きにくい場所。、水中でも。

メンテナンス要件の低減により、時間の節約と作業安全性の向上を実現

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.