

品番：EA991DE-6

品名：300mm/1本口 クーラントノズル(マグ ネット式)



販売価格	3,500円(税抜)／3,850円(税込)			
カタログ価格	3,500円(税抜)／3,850円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/29 14:48現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0662ページ			



仕様



使用液圧力	0.2～0.36MPa	吸着力	33kgf
ノズル接続径	1/4”	接続口	1/4”
重量	約260g	サイズ	クーラントホース:300mm ノズル:1/4”・1/8” バルブ:1/4”(オス) コネクター(六角):1/4”NPT 1”フレアノズル
スプレーユニット	φ1/4”×300mm		

クーラントノズルは危険な場所や狭い場所への注油・給水・配線・照明に際し、その屈曲性を利用して位置の調整と保持を目的としたものです。
各種工作機械、産業機械などの注油・給水用
各種電気器具、医療器具などの配線に

代替品

	品番 EA991E-1 コメント 仕様ご確認下さい
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.