

品番：EA991JM-21

品名：914mm アースクリップ°ワイヤー-(C型xワニ口/ゴム被覆ワイヤー)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/04/05 07:08現在)		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ	0628ページ		



静電気によるスパークを防ぎます

仕様

仕様	C型クランプ ワニ口クリップ	ワイヤー仕様	8AWG(ゴム被覆ワイヤー) φ6. 3mm(実寸)
最大開口幅	C型クランプ:20mm ワニ口クリップ:13mm	ワイヤー長	914mm
重量	290g		

ドラム缶に取り付けアースしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.