

品番：EA991JW-42

品名：φ50mm へール缶・一斗缶用コック(ステンレス製)

	販売価格	57,900円(税抜)／63,690円(税込)		
	カタログ価格	57,900円(税抜)／63,690円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 20:47現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0645ページ		



仕様

メーカー	ミヤサカ工業	型番	MWC-50SUS
適用	キシレン、トリクレン、アセトン、シンナーなどの溶剤	取付容器	ペール缶・一斗缶
口径	JISB型口金φ50mm (缶口金:約40.0mm)	外径	約48.9mm(缶口金径)
コック吐出径	外径:φ19mm 口径:φ15mm	レバーの色	青
サイズ	55×150mm	重量	520g
材質	バルブ:SUS316 取付部:SUS30 エルボ:PP パッキン:超高性能フッ素ゴム(FFKM)	付属品	エアー穴キャップポンチセット、スペー スパッキン×1セット
簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群			
可動エルボ付きで、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ			
JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ50に対応			
バルブ部はステンレス製1/2フルボア			
保管時はエアー穴キャップで空気穴を塞ぎ密閉することができます。			
※コックをつけると缶が密封状態になります。			

必ず空気穴を開けてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.