

品番：EA991JW-52

品名：φ40mm へール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)



販売価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
カタログ価格	27,300円(税抜) / 30,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/08 11:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



仕様

メーカー	ミヤサカ工業	型番	MWC-40SG
適用	研削油、潤滑油、ギヤオイル、不凍液、洗剤等の粘性のある液体(低、中程度の粘度まで)からアルコールなど	取付容器	ペール缶・一斗缶 ・ドラム缶(別売アダプター:要)
口径	JISB型口金φ40mm	コック吐出径	外径:φ19mm 口径:φ15mm
色	緑	重量	580g
材質	バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ仕上げ) 取付部:SUS303 エルボ:PP パッキン:NBR		

簡単ワンタッチ取り付けで作業性抜群

可動エルボ付きで注ぎ口が回転するので、レバー閉栓後の付着油の液だれゼロ

レバーの色分けで液体の種類分けが可能!

JIS Z1607に規定される「JIS B型口金」のφ40に対応

バルブ部は黄銅製1/2フルボアタイプ

取付部をSUS材にて強化

※ドラム缶の取り付けには別売のドラム缶用アダプター(EA991JW-61)
が必要となります

※溶剤には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.