

品番：EA992BK-12

品名：370x170x2mm 自在じょうご



販売価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
カタログ価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/13 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0665ページ		



自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます

#### 仕様

メーカー	パオック	型番	OP-L
用途	車やバイク、農機具などのオイル処理に	サイズ	370(H)×170(W)mm
厚み	2mm	耐熱温度	-20~100℃
重量	180g	材質	ゴム:ニトリルゴム 内部プレート:アルミ

自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。

オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。

くると丸めてロートとしても使えます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.