


品番：EA992CH-11A

品名：φ130/線径0.19mm/40メッシュろ過網(ステンス製)



販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/30 02:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



メッシュ数	
1	2
3	4
5	6
8	10
12	15
18	24
25	36
30	48
36	60
45	75
60	100

メッシュ数	
1	2
3	4
5	6
8	10
12	15
18	24
25	36
30	48
36	60
45	75
60	100

### 仕様

サイズ	φ130×55(H)mm	目開	0.44mm
線径	0.19mm	メッシュ	40
補強線径	0.39mm	補強メッシュ	14
材質	ステンレス(SUS304)		

0.19×40メッシュと0.39×14メッシュの2重構造品

熱洗浄にも優れています。

ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。

サビに強いです。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.