

品番：EA993BG-1A

品名：1000kg アームジャッキ(油圧式)



販売価格	340,300円(税抜)／ 374,330円(税込)		
カタログ価格	340,300円(税抜)／374,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 20:18現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0304ページ1759ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※	【お客様組立品】 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。	能力	0.7～1.0t
揚高	2200mm	サイズ(A)	1580mm
サイズ(B)	2200mm	サイズ(C)	1580mm
サイズ(D)	970/860mm	サイズ(E)	112mm
サイズ(R)	min.:960mm max.:1300mm ((約)960、1074、1188、1300mmの4段階)	サイズ(G)	530mm
ハンドル長	約670mm	フックサイズ(約)	開口幅:23mm、 幅:80mm、 全長:80mm/160mm(吊環含む)
キャスターサイズ(約)	(後ろ/大)φ130×32mm (前/小)φ105×15mm	折りたたみサイズ	約450×600×1600(H)mm
重量	92kg		

折りたたんで保管できます。
4箇所調整可能なフック(安全ラッチ付)
安全過負荷弁と油圧式ストロークリミッター付
キャスター付(ポリアミド製車輪)

代替品

	品番 EA993CS-32 コメント 7-43段階調整/能力:1000kg
	品番 EA993CS-31 コメント 7-43段階調整/能力:500kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.