

品番：EA993CM-10

品名：11 ton/247-469mm 油圧ジャッキ(エア-式)



販売価格	67,200円(税抜) / 73,920円(税込)		
カタログ価格	67,200円(税抜) / 73,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

能力	11t	揚高	247~469mm
使用エア-圧力	0.75~0.86MPa	油圧(ラム)伸長	146mm
補助ねじ伸長	86mm	サドル幅	45mm
ベースサイズ	210(W)×137(D)×32(H)mm	吸気口サイズ	NPT1/4"
ホース長	約1.2m	重量	14.9kg

コンパクトな設計のため、商用トラック、バス、トラクター、農業機械など、幅広い用途に最適

シリンダーとフレームは完全溶接構造となっており、優れた強度と長寿命を実現

極厚のジャッキベースにより、過酷な環境下でも抜群の支持力と安定性を発揮

クロムメッキ処理されたピストンにより、耐錆性・耐腐食性が向上

過負荷を防ぐ安全弁を装備

調整可能な補助ねじにより、さらに精密な高さ調整が可能。シリンダーが過度に伸びるのを防ぎます。

付属の2段階昇降ハンドルを使用し、エア-または手動で操作可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

