

品番：EA993CM-100

品名：15mmx2.4m 油圧用高圧ホース



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 25,100円(税抜) / 27,610円(税込) | | |
| カタログ価格 | 25,100円(税抜) / 27,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 10:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------|-------|----------|
| ホース長 | 2.4m | 最大圧力 | 68.94MPa |
| ホース内径 | 6.3mm | ホース外径 | 9.5mm |
| 最小曲げ半径 | 76.2mm | ねじサイズ | 3/8" NPT |
| 重量 | 2.2kg | 材質 | 耐油性合成ゴム |
| 温度範囲 | -40℃~100℃ | | |

2層の鋼線編組で補強されており耐久性と柔軟性を両立

スィベル継手付きでホースのねじれを防ぎます。

カプラー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.