




品名：150kg マルチクレーン(軽量型/旋回タイプ)



販売価格	216,600円(税抜)／238,260円(税込)		
カタログ価格	216,600円(税抜)／238,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/21 09:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0304ページ1759ページ		



この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SMC150TH
能力	150kg	揚高	1774・2028mm
サイズ	1275×1200×2113(H)mm	折りたたみサイズ	578×575×1961(H)mm
本体重量	105kg	材質	SS400
アーム高さ調節	2段階	旋回範囲	左右60° (旋回は、アウトリガーを取り付けた方のみ)
足高さ	150mm		

旋回タイプ

倉庫・工場でのパレットへ荷の積み下ろしに最適

アウトリガーを取り付けることにより、左・右どちらか最大60°まで旋回が出来ます。

アウトリガーを挿入した方向のみ旋回する“旋回ロック機構”を搭載しています。

アームを正面に戻し、アウトリガーを抜くと移動が可能になります。

アームの高さを2段階に調整できます

コンパクト設計なので、使用時は狭い通路でも操作しやすいコの字足設計で、収納時もアーム・足が折りたたむため、省スペースで保管が可能

折りたたんで保管できます。

※商品は完成品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.