


品番：EA993CS-21

品名：500kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 142,000円(税抜) / 156,200円(税込) | | |
| カタログ価格 | 142,000円(税抜) / 156,200円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/23 07:12現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0300ページ1712ページ | | |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

仕様

| | | | |
|--------------------------|---|------|--|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SMC5030 |
| 用途 | ・車輛、農作業機械、工作機械、コンベアライン等のメンテナンス作業 ・車輛等への荷物の積み込み・積み下ろし作業 | 能力 | W1:500kg、W2:400kg、W3:300kg (つり位置により変わります) |
| アーム長 | 945mm、1047mm、1149mm (3段階調整式) | 揚高 | 2095mm |
| 脚の開き | 内寸:695mm 外寸:890mm | 脚高さ | 80mm |
| 折りたたみサイズ | 530×890×1465mm | 本体重量 | 75kg |
| 材質 | 構造用鋼 | 仕上げ | 焼付塗装 |
| 低床型 | | | |
| 油圧式 | | | |
| クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適 | | | |

軽量・低床タイプで移動・持ち運びに便利

アームの上下移動は油圧式で、アーム長さは3段階調節式

コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能

折りたたんで保管できます。

※商品は完成品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.