

品番：EA993CS-21

品名：500kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 142,000円(税抜) / 156,200円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 142,000円(税抜) / 156,200円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/05 05:20現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0300ページ1712ページ               |      |   |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

#### 仕様

|                          |   |      |  |
|--------------------------|---|------|--|
| メーカー                     | スーパーツール   | 型番   | SMC5030                                      |
| 用途                       | ・車輛、農作業機械、工作機械、コンベアライン等のメンテナンス作業<br>・車輛等への荷物の積み込み・積み下ろし作業 | 能力   | W1:500kg、W2:400kg、W3:300kg<br>(つり位置により変わります) |
| アーム長                     | 945mm、1047mm、1149mm<br>(3段階調整式)                           | 揚高   | 2095mm                                       |
| 脚の開き                     | 内寸:695mm<br>外寸:890mm                                      | 脚高さ  | 80mm   |
| 折りたたみサイズ                 | 530×890×1465mm  | 本体重量 | 75kg   |
| 材質                       | 構造用鋼  | 仕上げ  | 焼付塗装   |
| 低床型                      |   |      |  |
| 油圧式                      |   |      |  |
| クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適 |   |      |  |

軽量・低床タイプで移動・持ち運びに便利

アームの上下移動は油圧式で、アーム長さは3段階調節式

コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能

折りたたんで保管できます。

※商品は完成品です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.