


品番：EA993CS-22

品名：1000kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式)



販売価格	202,000円(税抜) / 222,200円(税込)		
カタログ価格	202,000円(税抜) / 222,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0300ページ1712ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SMC10050
用途	・車輛、農作業機械、工作機械、コンベアライン等のメンテナンス作業 ・車輛等への荷物の積み込み・積み下ろし作業	能力	W1:1000kg、W2:750kg、W3:500kg (つり位置により変わります)
アーム長	1140mm、1265mm、1390mm (3段階調整式)	揚高	2340mm
脚の開き	内寸:760mm 外寸:955mm	脚高さ	80mm
折りたたみサイズ	605×950×1585mm	本体重量	100kg
材質	構造用鋼	仕上げ	焼付塗装
低床型			
油圧式			
クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適			

軽量・低床タイプで移動・持ち運びに便利

アームの上下移動は油圧式で、アーム長さは3段階調節式

コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能です。

折りたたんで保管できます。

※商品は完成品です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.