

品番 : EA993CS-32

品名 : 1000kg マルチクレーン(3段階調整式)



販売価格	226,000円(税抜) / 248,600円(税込)		
カタログ価格	226,000円(税抜) / 248,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/13 11:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0300ページ 1712ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SMC1000
用途	・トラック及びライトバンの荷台への荷物の積み下ろしに ・吊荷状態での手押し移動に ・機械へのワークの着脱に	能力	1000kg
揚高	2000mm	アーム長	1325mm、1455mm、1605mm (3段階調節式)
脚の開き	内寸:985mm 外寸:1181mm	脚高さ	110mm
折りたたみサイズ	785×1180×1882mm	本体重量	190kg
材質	構造用鋼	仕上げ	焼付塗装

油圧式

クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です。

移動は4輪共自在車輪でスムーズにできます。

アームの長さを3段階に調整できます

アーム駆動は油圧を使用し楽に上下できます。

アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用できます。

折りたたんで保管できます。

※商品は完成品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.