

品番：**EA993KF-1B**

品名：3t 超ロング爪付ジャッキ(アタッチメント付)



販売価格	<b>162,000円</b> (税抜) / 178,200円(税込)		
カタログ価格	162,000円(税抜) / 178,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2026/03/30 09:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1709ページ		



100mmの超ロング爪搭載!アタッチメント付きでストローク調整幅もUP!  
フィールドマンのつよ〜い味方です。

#### 仕様

メーカー	エスコオリジナル	爪荷重	3t
頭部荷重	10t	重量	32kg
爪最低位置	28mm	ストローク	130mm
本体高さ	294mm	爪幅	75mm
爪長さ	100mm	ベース幅	176mm
ベース長さ	343mm	アタッチメント最低位置	103mm
アタッチメント重量	75mm:4.49kg、100mm:6.0kg(実物計量)		

#### 【超ロング爪】

爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。

リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)

#### 【ロングベース】

超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。

#### 【アタッチメント付き】

75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。

組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。

アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。

【レバー回転タイプ】

操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので  
後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。

【横押しも可能】

傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)

安全弁付

【ご注意ください】

爪の先端掛けは非常に危険なうえ、ベース曲がりにつながります。

必ず爪の根元まで対象物をかけてください。

もしかけられない場合は、ライナー等で隙間を埋めてください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.