



品番 : EA993LC-103

品名 : 3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)



販売価格	40,900円(税抜) / 44,990円(税込)		
カタログ価格	40,900円(税抜) / 44,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0291ページ		



メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	FA-50
最大耐荷重	3t(最大揚程質量) 29.4kN	最低/最高地上高	約90mm/約465mm
ストローク	375mm	サイズ	645(W)×345(D)×160(H)mm
重量	33.6kg	ハンドルサイズ	約1100mm
ハンドル取付後全長	約1590mm	サドルサイズ	約φ107×15(H)mm
作動油	油圧潤滑油(ISO VG32)	油量	約250cc
使用温度範囲	-20℃~60℃	適合車種	軽自動車、コンパクトカー、普通自動車、中型自動車、SUV、ミニバン、ローダウン

油圧式

純正ローダウン車のジャッキアップに最適

自動車のタイヤ交換や整備の際に自動車をジャッキスタンド等で維持させる為に、ジャッキアップ又は、ジャッキダウンさせる目的で使用するジャッキです。

ジャッキアップ状態を維持したままでの作業等には使用できません。

ジャッキアップ時、車体に傷が付かないようにするラバーパッドは別売りでございます。

品番:EA993LC-100、EA993LC-101

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.