

品番：EA996AZ-41B

品名：[M] 使い捨て防護服



販売価格	1,380円(税抜)／1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜)／1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/19 15:01現在)		
商品入数	1	販売単位	着
カタログページ	2279ページ		



仕様

メーカー	アゼアス	型番	AZGUARD2000-M
サイズ	M	適応身長	152～164cm
適応胸囲	76～92cm	材質	PPメルトブローン、PPスパンボンド不織布
厚さ	0.31mm	耐水度	763mm以上
引張強さ	縦:127N 横:53.8N(JIS L 1906)	引裂き強さ	縦:7.8N 横:4.1N(JIS L 1906)
透湿度	540.6g/㎡・h	透気度	19.1秒
仕様	フードゴム入／袖口ゴム入／裾口ゴム入／背ウエストゴム入／接着可能なファスナーカバー付／縫い目は内縫い	用途	ガラス繊維の取り扱い作業、ダイオキシン取り扱い作業、ゴミ焼却作業、塗装作業、集塵機の点検、取替え作業などに。
規格	JIS T 8115 タイプ5・6適合	注意	・耐切創性はありませんので鋭利な物は素材を貫通する危険性があります。 ・耐熱性、防災性はありません。

3層構造になっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果を発揮
あごをカバーするフード付
ファスナーカバー付

使い切りタイプ

代替品



品番 EA996AY-1A

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.