

品番：EA997D-100

品名：134mm ダクト用ブラケット



販売価格	635円(税抜)／ 699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜)／699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/09/22 09:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0040ページ		



仕様

呼び径	φ 100mm	材質	PP樹脂
取付穴寸法	110mm	適合換気材	アルミダクト: 100mm ライト管内径:100mm
ボード厚	21mm 以下(ネジ止めの場合は制限なし)	壁厚	70mm 以上
ビス穴径	2- φ 4.5mm	外径	100mm
内径	99mm	重量	65g
換気口・パイプファン等の後付に最適。			
壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)			
芯材に当たらない位置などどこでも取付可能			
内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能			
付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実			
コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない			
ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能			

